

Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 20/11mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	250612 20/11
GTIN	4045197861719
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Terän koko	11 mm
Varren koko	20 mm
Jousisokka-srj.	259047 3
Aluslevy	259031 7
ISO-koodi pidin	PDNNR/L 2020K11
Toimintaleveys L ₄	10 mm
Jousisarja	259044 4
Kiinnitys-vivunruuvi	259018 6
Kokonaispituus L	125 mm
Kiinnitysvipu	259015 7
Sopiva kääntöterä	DN.. 1104..
Pään pituus L ₁	25 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	63 astetta

Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Kiinnitys-vivunruuvi Tyyppi 6	259018 6
PrecisionBit kuusioruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Kuusikulma 2,5 mm	674242 2,5
Kiinnitysvipu Tyyppi 7	259015 7
Aluslevy Tyyppi 7	259031 7
Jousisokkasarja 10 osaa Tyyppi 3	259047 3
Jousisarja 10 osaa Tyyppi 4	259044 4
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500