

Garant**Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 32/15mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250612 32/15
GTIN	4045197861757
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Jousisarja	259044 2
Varren koko	32 mm
Terän koko	15 mm
Sopiva kääntöterä	DN.. 1506..
Pään pituus L ₁	37 mm
Aluslevy	259031 28
Jousisokka-srj.	259047 2
Toimintaleveys L ₄	16,8 mm
Kokonaispituus L	170 mm
Kiinnitysvipu	259015 8
ISO-koodi pidin	PDNNR/L 3232P15
Kiinnitys-vivunruuvi	259018 7
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	63 astetta

Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Kiinnitys-vivunruuvi Tyyppi 7	259018 7
Jousisokkasarja 10 osaa Tyyppi 2	259047 2
Aluslevy Tyyppi 28	259031 28
Kiinnitysvipu Tyyppi 8	259015 8
Jousisarja 10 osaa Tyyppi 2	259044 2
PrecisionBit kuusioruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Kuusikulma 3 mm	674242 3
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500