

Garant**Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 16/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250613 16/11
GTIN	4045197861764
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Jousisarja	259044 4
Varren koko	16 mm
Aluslevy	259031 7
ISO-koodi pidin	PDNNR/L 1616H11
Terän koko	11 mm
Jousisokka-srj.	259047 3
Kiinnitysvipu	259015 7
Sopiva kääntöterä	DN.. 1104..
Toimintaleveys L ₄	8 mm
Kokonaispituus L	100 mm
Kiinnitys-vivunruuvi	259018 6
Pään pituus L ₁	25 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Sisäjäähdytys	ei
Asetuskulma κ	63 astetta

Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

PrecisionBit kuusioruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Kuusikulma 2,5 mm	674242 2,5
Kiinnitys-vivunruuvi Tyyppi 6	259018 6
Kiinnitysvipu Tyyppi 7	259015 7
Jousisarja10 osaa Tyyppi 4	259044 4
Aluslevy Tyyppi 7	259031 7
Jousisokkasarja10 osaa Tyyppi 3	259047 3
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500