

Garant**Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 20/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250613 20/11
GTIN	4045197861771
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

ISO-koodi pidin	PDNNR/L 2020K11
Jousisarja	259044 4
Terän koko	11 mm
Kiinnitys-vivunruuvi	259018 6
Pään pituus L ₁	25 mm
Toimintaleveys L ₄	10 mm
Sopiva kääntöterä	DN.. 1104..
Kiinnitysvipu	259015 7
Jousisokka-srj.	259047 3
Varren koko	20 mm
Kokonaispituus L	125 mm
Aluslevy	259031 7
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	63 astetta

Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Jousisarja10 osaa Tyyppi 4	259044 4
PrecisionBit kuusioruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Kuusikulma 2,5 mm	674242 2,5
Kiinnitys-vivunruuvi Tyyppi 6	259018 6
Aluslevy Tyyppi 7	259031 7
Kiinnitysvipu Tyyppi 7	259015 7
Jousisokkasarja10 osaa Tyyppi 3	259047 3
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500