

Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 25/11 mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	250613 25/11
GTIN	4045197861788
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Kiinnitys-vivunruuvi	259018 6
Kokonaispituus L	150 mm
ISO-koodi pidin	PDNNR/L 2525M11
Terän koko	11 mm
Kiinnitysvipu	259015 7
Pään pituus L ₁	29 mm
Sopiva kääntöterä	DN.. 1104..
Toimintaleveys L ₄	12 mm
Jousisarja	259044 4
Aluslevy	259031 7
Varren koko	25 mm
Jousisokka-srj.	259047 3
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	63 astetta
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen

Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

PrecisionBit kuusioruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Kuusikulma 2,5 mm	674242 2,5
Kiinnitysvipu Tyyppi 7	259015 7
Aluslevy Tyyppi 7	259031 7
Kiinnitys-vivunruuvi Tyyppi 6	259018 6
Jousisokkasarja 10 osaa Tyyppi 3	259047 3
Jousisarja 10 osaa Tyyppi 4	259044 4
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500