

Garant**Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 20/15mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250613 20/15
GTIN	4045197861795
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	125 mm
Pään pituus L ₁	35 mm
Kiinnitys-vivunruuvi	259018 7
Sopiva kääntöterä	DN.. 1506..
Varren koko	20 mm
Jousisokka-srj.	259047 2
Aluslevy	259031 28
Terän koko	15 mm
ISO-koodi pidin	PDNNR/L 2020K15
Kiinnitysvipu	259015 8
Toimintaleveys L ₄	12 mm
Jousisarja	259044 2
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Sisäjäähdytys	ei
Asetuskulma κ	63 astetta

Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Jousisokkasarja10 osaa Tyyppi 2	259047 2
Aluslevy Tyyppi 28	259031 28
Kiinnitysvipu Tyyppi 8	259015 8
Jousisarja10 osaa Tyyppi 2	259044 2
PrecisionBit kuusioruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Kuusikulma 3 mm	674242 3
Kiinnitys-vivunruuvi Tyyppi 7	259018 7
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500