

**Garant****Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 25/15mm****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 250613 25/15  |
| GTIN         | 4045197861900 |
| Tuoteluokka  | 21T           |

**Tekninen kuvaus**

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Kokonaispituus L              | 150 mm          |
| Kiinnitysvipu                 | 259015 8        |
| Varren koko                   | 25 mm           |
| Terän koko                    | 15 mm           |
| Jousisokka-srj.               | 259047 2        |
| Pään pituus L <sub>1</sub>    | 37 mm           |
| Toimintaleveys L <sub>4</sub> | 12 mm           |
| Aluslevy                      | 259031 28       |
| ISO-koodi pidin               | PDNNR/L 2525M15 |
| Kiinnitys-vivunruuvi          | 259018 7        |
| Sopiva kääntöterä             | DN.. 1506..     |
| Jousisarja                    | 259044 2        |
| Standardi                     | Tehdasnormi     |
| Käyttötapa                    | Vasen           |
| Sisäjäähdytys                 | ei              |
| Asetuskulma κ                 | 63 astetta      |

|             |                                 |
|-------------|---------------------------------|
| Käyttö      | Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen |
| Käyttö      | Tasosorvaus                     |
| Käyttö      | Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen |
| Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin                |

## Tarvikkeet

|                                                                                       |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Aluslevy Tyyppi 28                                                                    | 259031 28  |
| Jousisarja 10 osaa Tyyppi 2                                                           | 259044 2   |
| Kiinnitysvipu Tyyppi 8                                                                | 259015 8   |
| PrecisionBit kuusioruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Kuusikulma 3 mm                        | 674242 3   |
| Kiinnitys-vivunruuvi Tyyppi 7                                                         | 259018 7   |
| Jousisokkasarja 10 osaa Tyyppi 2                                                      | 259047 2   |
| Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys<br>Suurin kiristysmomentti 500 cNm | 659957 500 |