

Garant**Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 32/15mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 250613 32/15 |
| GTIN | 4045197861917 |
| Tuoteluokka | 21T |

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Sopiva kääntöterä | DN.. 1506.. |
| Aluslevy | 259031 28 |
| Terän koko | 15 mm |
| Toimintaleveys L ₄ | 16,8 mm |
| Varren koko | 32 mm |
| Kokonaispituus L | 170 mm |
| Pään pituus L ₁ | 37 mm |
| Jousisokka-srj. | 259047 2 |
| Kiinnitysvipu | 259015 8 |
| Kiinnitys-vivunruuvi | 259018 7 |
| Jousisarja | 259044 2 |
| ISO-koodi pidin | PDNNR/L 3232P15 |
| Standardi | Tehdasnormi |
| Käyttötapa | Vasen |
| Sisäjähdytys | ei |
| Asetuskulma κ | 63 astetta |

| | |
|-------------|---------------------------------|
| Käyttö | Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen |
| Käyttö | Tasosorvaus |
| Käyttö | Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen |
| Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin |

Tarvikkeet

| | |
|---|------------|
| Kiinnitysvipu Tyyppi 8 | 259015 8 |
| Aluslevy Tyyppi 28 | 259031 28 |
| Jousisokkasarja10 osaa Tyyppi 2 | 259047 2 |
| Kiinnitys-vivunruuvi Tyyppi 7 | 259018 7 |
| PrecisionBit kuusioruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Kuusikulma 3 mm | 674242 3 |
| Jousisarja10 osaa Tyyppi 2 | 259044 2 |
| Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm | 659957 500 |