

Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 20/12mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	251106 20/12
GTIN	4045197861924
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	125 mm
Jousisarja	259044 2
Aluslevy	259031 20
Kiinnitys-vivunruuvi	259018 2
Toimintaleveys L ₄	17 mm
Jousisokka-srj.	259047 2
Pään pituus L ₁	28 mm
Sopiva kääntöterä	SN.. 1204..
Kiinnitysvipu	259015 2
Terän koko	12 mm
ISO-koodi pidin	PSBNR/L 2020K12
Varren koko	20 mm
Standardi	DIN ISO 5610
Käyttötapa	Oikea
Sisäjäähdytys	ei
Asetuskulma κ	75 astetta
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen

Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

PrecisionBit kuusioruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Kuusikulma 3 mm	674242 3
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500