

**Garant****Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 25/12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251106 25/12
GTIN	4045197861931
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Aluslevy	259031 20
Varren koko	25 mm
Pään pituus L <sub>1</sub>	29 mm
Jousisokka-srj.	259047 2
Jousisarja	259044 2
Kiinnitysvipu	259015 2
Sopiva kääntöterä	SN.. 1204..
ISO-koodi pidin	PSBNR/L 2525M12
Kokonaispituus L	150 mm
Toimintaleveys L <sub>4</sub>	22 mm
Terän koko	12 mm
Kiinnitys-vivunruuvi	259018 2
Standardi	DIN ISO 5610
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	75 astetta

Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

## Tarvikkeet

PrecisionBit kuusioruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Kuusikulma 3 mm	674242 3
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500