

Garant**Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 32/15mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251106 32/15
GTIN	4045197861955
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Jousisarja	259044 6
Kokonaispituus L	170 mm
Aluslevy	259031 37
Pään pituus L ₁	32 mm
Kiinnitys-vivunruuvi	259018 11
Terän koko	15 mm
Varren koko	32 mm
Jousisokka-srj.	259047 4
Sopiva kääntöterä	SN.. 1506..
Kiinnitysvipu	259015 12
Toimintaleveys L ₄	27 mm
ISO-koodi pidin	PSBNR/L 3232P15
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	75 astetta

Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500