

Garant**Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 32/19mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251106 32/19
GTIN	4045197861962
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Terän koko	19 mm
Toimintaleveys L ₄	27 mm
Kiinnitysvipu	259015 13
Varren koko	32 mm
Kiinnitys-vivunruuvi	259018 13
Sopiva kääntöterä	SN.. 1906..
Jousisokka-srj.	259047 5
ISO-koodi pidin	PSBNR/L 3232P19
Aluslevy	259031 38
Pään pituus L ₁	39 mm
Kokonaispituus L	170 mm
Jousisarja	259044 7
Standardi	DIN ISO 5610
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	75 astetta

Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

PrecisionBit kuusioruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Kuusikulma 4 mm	674242 4
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500