

Garant**Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 20/12mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	251107 20/12
GTIN	4045197861979
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Varren koko	20 mm
Terän koko	12 mm
ISO-koodi pidin	PSBNR/L 2020K12
Pään pituus L ₁	28 mm
Aluslevy	259031 20
Kiinnitysvipu	259015 2
Kokonaispituus L	125 mm
Kiinnitys-vivunruuvi	259018 2
Toimintaleveys L ₄	17 mm
Jousisokka-srj.	259047 2
Jousisarja	259044 2
Sopiva kääntöterä	SN.. 1204..
Sarja	QuickTurn
Standardi	DIN ISO 5610
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	ei

Asetuskulma κ	75 astetta
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

PrecisionBit kuusioruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Kuusikulma 3 mm	674242 3
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500