

Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 25/12mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	251107 25/12
GTIN	4045197861986
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Toimintaleveys L ₄	22 mm
Sopiva kääntöterä	SN.. 1204..
Kokonaispituus L	150 mm
Pään pituus L ₁	29 mm
Terän koko	12 mm
Aluslevy	259031 20
Kiinnitys-vivunruuvi	259018 2
Varren koko	25 mm
Jousisokka-srj.	259047 2
Jousisarja	259044 2
Kiinnitysvipu	259015 2
ISO-koodi pidin	PSBNR/L 2525M12
Standardi	DIN ISO 5610
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	75 astetta
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen

Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

PrecisionBit kuusioruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Kuusikulma 3 mm	674242 3
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500