

Garant**Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 25/15mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251107 25/15
GTIN	4045197861993
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Jousisarja	259044 6
Terän koko	15 mm
ISO-koodi pidin	PSBNR/L 2525M15
Aluslevy	259031 37
Jousisokka-srj.	259047 4
Varren koko	25 mm
Pään pituus L ₁	32 mm
Kokonaispituus L	150 mm
Toimintaleveys L ₄	22 mm
Kiinnitys-vivunruuvi	259018 11
Kiinnitysvipu	259015 12
Sopiva kääntöterä	SN.. 1506..
Standardi	DIN ISO 5610
Käyttötapa	Vasen
Sisäjäähdytys	ei
Asetuskulma κ	75 astetta

Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500