

Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 32/15mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	251107 32/15
GTIN	4045197862006
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Jousisokka-srj.	259047 4
ISO-koodi pidin	PSBNR/L 3232P15
Sopiva kääntöterä	SN.. 1506..
Kokonaispituus L	170 mm
Kiinnitys-vivunruuvi	259018 11
Varren koko	32 mm
Pään pituus L ₁	32 mm
Aluslevy	259031 37
Terän koko	15 mm
Jousisarja	259044 6
Toimintaleveys L ₄	27 mm
Kiinnitysvipu	259015 12
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	75 astetta
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen

Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500