

**Garant****Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 32/19mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	251107 32/19
GTIN	4045197862013
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Sopiva kääntöterä	SN.. 1906..
Kiinnitysvipu	259015 13
Toimintaleveys L <sub>4</sub>	27 mm
Jousisarja	259044 7
Aluslevy	259031 38
Kiinnitys-vivunruuvi	259018 13
Terän koko	19 mm
Kokonaispituus L	170 mm
Jousisokka-srj.	259047 5
Pään pituus L <sub>1</sub>	39 mm
ISO-koodi pidin	PSBNR/L 3232P19
Varren koko	32 mm
Standardi	DIN ISO 5610
Käyttötapa	Vasen
Sisäjäähdytys	ei
Asetuskulma κ	75 astetta

Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

## Tarvikkeet

PrecisionBit kuusioruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Kuusikulma 4 mm	674242 4
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500