

HOLEX**Jyrsintappi Z3 – keskitiheä, lastunmurtaja, HSS, Tyyppi: C1225****Tilaustiedot**

Tilausnumero	540800 C1225
GTIN	4045197156099
Tuoteluokka	52D

Kuvaus**Malli:**

Varren Ø 6 mm.

HSS-jyrsintapit kohteisiin, joissa vaaditaan tärinätöntä jyrsintää. **Muoto: lieriömäinen (WRC).**

Käyttö:

Sopivat sekä käsikäyttöön että teollisuusrobotteihin ja lähes kaikille materiaaleille.

Purseenpoistoon, reunanmuovaukseen, puhdistukseen, hitsaussaumojen ja pintojen työstämiseen.

Tekninen kuvaus

Muodon kuvaus	Lieriömäinen (WRC)
Kokonaispituus	65 mm
Pään Ø	12 mm
Muoto	C1225
Varren Ø	6 mm
Hammastus, lyhytnimitys	Z3
Hammastustyyppi	lastunmurtaja
Hammastustiheysaste	keskikova
Pään pituus	25 mm
Sarja	Z3-hammastus
Lastuava aine	HSS

Tuotetyyppi

Jyrsintappi