



Timantti-katkaisulaikka, Kiekon Ø: 125mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	563490 125
GTIN	4007220806043
Tuoteluokka	55K

Kuvaus

Malli:

Yksikerroksinen **galvaanisesti pinnoitettu timanttikatkaisulaikka, jossa sivuilla suojakaistaleet**. Hyvä leikkaussuoritus, suuret lastutilat. Laikan kokonaisleveys 2,0 mm, teräksinen terärunko 1,0 mm.

Käyttö:

Kuituvahvisteisten muovien katkaisuun, särmäykseen ja leikkaamiseen (CFK / GFK) kulmahiomakoneilla (koko 115 / 125) tai suorahiomakoneilla (koko 50 / 75), kiinnitystuurna nro 563496.

Tekninen kuvaus

Porauksen Ø	22,23 mm
Laikan leveys	2 mm
Terärungon leveys	1 mm
Rakeisuus	D427
Muoto	1A1
Kiekon Ø	125 mm

Enimmäiskierrosuku	12200 min ⁻¹
Hioma-aine	timantti
Hioma-aineen lyhenne	D
suositeltu hiontakulma	90 astetta
optimoitu materiaalille	kuituvahvisteiset muovit
Käyttökone	Kulmahiomakone
suurin sallittu kehänopeus	80 m/s
Tuotetyyppi	Katkaisulaikka

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	soveltuu		