



Jyrsintappi Z3 – keskitiheä, lastunmurtaja, HSS, Tyyppi: G1630



Tilaustiedot

Tilausnumero	540800 G1630
GTIN	4045197156181
Tuoteluokka	52D

Kuvaus

Malli:

Varren Ø 6 mm.

HSS-jyrsintapit kohteisiin, joissa vaaditaan tärinätöntä jyrsintää. **Muoto: suippo kaari** (SPG).

Käyttö:

Sopivat sekä käsikäyttöön että teollisuusrobotteihin ja lähes kaikille materiaaleille.

Purseenpoistoon, reunanmuovaukseen, puhdistukseen, hitsaussaumojen ja pintojen työstämiseen.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	70 mm
Pään Ø	16 mm
Muodon kuvaus	Suippokaari
Muoto	G1630
Varren Ø	6 mm
Hammastus, lyhytnimitys	Z3
Hammastustyyppi	lastunmurtaja
Hammastustiheysaste	keskikova
Pään pituus	30 mm
Sarja	Z3-hammastus
Lastuava aine	HSS

Tuotetyyppi

Jyrsintappi