



Katkaisulaikka Basic* ERIKOISKAPEA, Kiekon Ø: 125mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	563650 125
GTIN	9003172409733
Tuoteluokka	53T

Kuvaus

Malli:

Yleiskatkaisulaikat profiilien, putkien jne. satunnaiseen katkaisuun.

Erittely:

A60BF.

Tekninen kuvaus

Porauksen Ø	22,23 mm
Muodon kuvaus	suora
Enimmäiskierrosluku	12200 min ⁻¹
Laikan leveys	1 mm
Koostumus	A60BF
Kiekon Ø	125 mm
Paksuudelle	3 mm
Hioma-aineen lyhenne	A

Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
suositeltu hiontakulma	90 astetta
optimoitu materiaalille	INOX
Käyttökone	Kulmahiomakone
suurin sallittu kehänopeus	80 m/s
Tuotetyyppi	Katkaisulaikka

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	sopii rajoituksin		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	sopii rajoituksin		
CuZn	sopii rajoituksin		
Muovi, lasikuitumuovi	sopii rajoituksin		
Uni	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		