

Garant**Jyrsintappi Z9 – eritt. harva (ei-rautam./alum.), KM, Tyyppi: AS1225****Tilaustiedot**

Tilausnumero	540709 AS1225
GTIN	4045197679796
Tuoteluokka	51D

Kuvaus**Malli:**

Varren Ø 6 mm.

GARANT-jyrsintapit valmistetaan nykyaikaisilla CNC-koneilla erittäin sitkeistä kovametallilaaduista, joille on ominaista erinomainen leikkuusärmän kestävyys. Tapit, joissa pään halkaisija on suurempi kuin varren halkaisija, ovat teräsvartisia. Muussa tapauksessa myös varsi on kovametallia. **Muoto: AS lieriö (ZYAS), jossa otsahammastus.**

Käyttö:

Sopivat sekä käsikäyttöön että teollisuusrobotteihin ja lähes kaikille materiaaleille.

Purseenpoistoon, reunanmuovaukseen, puhdistukseen, hitsaussaumojen ja pintojen työstämiseen.

Varren Ø: 6 mm

Muodon kuvaus: Lieriö, jossa otsahammastus

Pään Ø: 12 mm

Pään pituus: 25 mm

Kokonaispituus: 65 mm

Varren Ø: 6 mm

Tekninen kuvaus

Pään Ø	12 mm
Hammastus, lyhytnimitys	Z9
Hammastustiheysaste	eritt. harva (ei-rautam. / alum.)
Kokonaispituus	65 mm
Muodon kuvaus	Lieriö, jossa otsahammastus

Muoto	AS1225
Varren Ø	6 mm
Pään pituus	25 mm
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Jyrsintappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	sopii rajoituksin		