



## Katkaisulaikka Basic\* ERIKOISKAPEA, Kiekon Ø: 178mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	563650 178
GTIN	9003172409870
Tuoteluokka	53T

### Kuvaus

**Malli:**

Yleiskatkaisulaikat profiilien, putkien jne. satunnaiseen katkaisuun.

**Erittely:**

**A46BF.**

### Tekninen kuvaus

Muodon kuvaus	suora
Laikan leveys	1,6 mm
Enimmäiskierrosnopeus	8500 min <sup>-1</sup>
Porauksen Ø	22,23 mm
Koostumus	A46BF
Kiekon Ø	178 mm
Paksuudelle	7,7 mm
Hioma-aineen lyhenne	A

Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
suositeltu hiontakulma	90 astetta
optimoitu materiaalille	INOX
Käyttökone	Kulmahiomakone
suurin sallittu kehänopeus	80 m/s
Tuotetyyppi	Katkaisulaikka

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alu Mg	sopii rajoituksin		
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	sopii rajoituksin		
CuZn	sopii rajoituksin		
Muovi, lasikuitumuovi	sopii rajoituksin		
Uni	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		

## Tarvikkeet

Kiinnityslaikkapari Laikan Ø 76 mm

563990 76