

Garant**Jyrsintappi Z1 – harva, KM, Tyyppi: D1009****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 540600 D1009 |
| GTIN | 4045197155825 |
| Tuoteluokka | 51D |

Kuvaus**Malli:**

Varren Ø 6 mm.

GARANT-jyrsintapit valmistetaan nykyaikaisilla CNC-koneilla erittäin sitkeistä kovametallilaaduista, joille on ominaista erinomainen leikkuusärmän kestävyys. Tapit, joissa pään halkaisija on suurempi kuin varren halkaisija, ovat teräsvartisia. Muussa tapauksessa myös varsi on kovametallia. **Muoto: pallo** (KUD).

Käyttö:

Sopivat sekä käsikäyttöön että teollisuusrobotteihin ja lähes kaikille materiaaleille. Purseenpoistoon, reunanmuovaukseen, puhdistukseen, hitsaussaumojen ja pintojen työstämiseen.

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------------|--------------|
| Pään Ø | 10 mm |
| Kokonaispituus | 49 mm |
| Muoto | D1009 |
| Hammastus, lyhytnimitys | Z1 |
| Muodon kuvaus | pallo |
| Hammastustiheysaste | karkea |
| Varren Ø | 6 mm |
| Pään pituus | 9 mm |
| Sarja | Z1-hammastus |

| | |
|---------------|-------------|
| Lastuava aine | KM |
| Tuotetyyppi | Jyrsintappi |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|-------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alu Mg | sopii rajoituksin | | |
| Teräs < 900 N/mm ² | sopii rajoituksin | | |
| GG(G) | sopii rajoituksin | | |
| CuZn | sopii rajoituksin | | |
| Muovi, lasikuitumuovi | sopii rajoituksin | | |
| puu | sopii rajoituksin | | |