



Jyrsintappi Z3 – keskitiheä, lastunmurtaja, HSS, Tyyppi: AS0616



Tilaustiedot

Tilausnumero	540800 AS0616
GTIN	4045197156020
Tuoteluokka	52D

Kuvaus

Malli:

Varren Ø 6 mm.

HSS-jyrsintapit kohteisiin, joissa vaaditaan tärinätöntä jyrsintää.

Käyttö:

Sopivat sekä käsikäyttöön että teollisuusrobotteihin ja lähes kaikille materiaaleille.

Purseenpoistoon, reunanmuovaukseen, puhdistukseen, hitsaussaumojen ja pintojen työstämiseen.

Tekninen kuvaus

Muoto	AS0616
Kokonaispituus	58 mm
Pään Ø	6 mm
Muodon kuvaus	Lieriö, jossa otsahammastus
Varren Ø	6 mm
Hammastus, lyhytnimitys	Z3
Hammastustyyppi	lastunmurtaja
Hammastustiheysaste	keskikova
Pään pituus	16 mm
Sarja	Z3-hammastus
Lastuava aine	HSS

Tuotetyyppi

Jyrsintappi