

**HOLEX****Jyrsintappi Z3 – keskitiheä, lastunmurtaja, HSS, Tyyppi: D1009****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 540800 D1009  |
| GTIN         | 4045197156129 |
| Tuoteluokka  | 52D           |

**Kuvaus****Malli:**

Varren Ø 6 mm.

HSS-jyrsintapit kohteisiin, joissa vaaditaan tärinätöntä jyrsintää. **Muoto: pallo** (KUD).**Käyttö:**

Sopivat sekä käsikäyttöön että teollisuusrobotteihin ja lähes kaikille materiaaleille.

Purseenpoistoon, reunanmuovaukseen, puhdistukseen, hitsaussaumojen ja pintojen työstämiseen.

**Tekninen kuvaus**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Pään Ø                  | 10 mm         |
| Muoto                   | D1009         |
| Muodon kuvaus           | pallo         |
| Kokonaispituus          | 60 mm         |
| Varren Ø                | 6 mm          |
| Hammastus, lyhytnimitys | Z3            |
| Hammastustyyppi         | lastunmurtaja |
| Hammastustiheysaste     | keskikova     |
| Pään pituus             | 9 mm          |
| Sarja                   | Z3-hammastus  |
| Lastuava aine           | HSS           |

Tuotetyyppi

Jyrsintappi