



## Jyrsintappi Z3 – keskitiheä, lastunmurtaja, HSS, Tyyppi: M1020



### Tilaustiedot

Tilausnumero	540800 M1020
GTIN	4045197156204
Tuoteluokka	52D

### Kuvaus

**Malli:**

Varren Ø 6 mm.

HSS-jyrsintapit kohteisiin, joissa vaaditaan tärinätöntä jyrsintää. **Muoto: suippokartio** (SKM).

**Käyttö:**

Sopivat sekä käsikäyttöön että teollisuusrobotteihin ja lähes kaikille materiaaleille.

Purseenpoistoon, reunanmuovaukseen, puhdistukseen, hitsaussaumojen ja pintojen työstämiseen.

### Tekninen kuvaus

Muodon kuvaus	Suippokartio
Muoto	M1020
Kokonaispituus	60 mm
Pään Ø	10 mm
Varren Ø	6 mm
Hammastus, lyhytnimitys	Z3
Hammastustyyppi	lastunmurtaja
Hammastustiheysaste	keskikova
Pään pituus	20 mm
Sarja	Z3-hammastus
Lastuava aine	HSS

Tuotetyyppi

Jyrsintappi