

**Katkaisulaikka Basic* ERIKOISKAPEA, Kiekon Ø: 230mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	563650 230
GTIN	9009012018424
Tuoteluokka	53T

Kuvaus**Malli:**

Yleiskatkaisulaikat profiilien, putkien jne. satunnaiseen katkaisuun.

Erittely:

A46BF.

Tekninen kuvaus

Enimmäiskierrosluku	6600 min ⁻¹
Laikan leveys	1,9 mm
Porauksen Ø	22,23 mm
Muodon kuvaus	suora
Koostumus	A46BF
Kiekon Ø	230 mm
Paksuudelle	5,7 - 9,5 mm
Hioma-aineen lyhenne	A

Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
suositeltu hiontakulma	90 astetta
optimoitu materiaalille	INOX
Käyttökone	Kulmahiomakone
suurin sallittu kehänopeus	80 m/s
Tuotetyyppi	Katkaisulaikka

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	sopii rajoituksin		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	sopii rajoituksin		
CuZn	sopii rajoituksin		
Muovi, lasikuitumuovi	sopii rajoituksin		
Uni	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		

Tarvikkeet

Kiinnityslaikkapari Laikan Ø 76 mm

563990 76