

**HOLEX****Jyrsintappi Z3 – keskitiheä lastunmurtaja, HSS, Tyyppi: NS1230****Tilaustiedot**

Tilausnumero	541200 NS1230
GTIN	4045197156327
Tuoteluokka	52D

**Kuvaus****Malli:**

Erikoismuodot: E, NS, K.

Varren Ø 6 mm. **Erikoismuoto: NS kulma, otsahammastus (WKNS).****Käyttö:**

Sopivat sekä käsikäyttöön että teollisuusrobotteihin ja lähes kaikille materiaaleille.

Purseenpoistoon, reunanmuovaukseen, puhdistukseen, hitsaussaumojen ja pintojen työstämiseen.

**Huomautus:**Alennettu kierrosluku jyrsitapeille 120 mm:n kokonaispituudella: enintään 11 000 min<sup>#1</sup>**Tekninen kuvaus**

Pään Ø	12 mm
Muodon kuvaus	Kulma, otsahammastus(WKNS)
Kulmatulkki	8 astetta
Muoto	NS1230
Kokonaispituus	70 mm
Varren Ø	6 mm
Hammastus, lyhytnimitys	Z3
Hammastustyyppi	lastunmurtaja
Hammastustiheysaste	keskikova
Pään pituus	30 mm

Sarja	Z3-hammastus
Lastuava aine	HSS
Tuotetyyppi	Jyrsintappi