

**HOLEX****HOLEX Pro -katkaisulaikka ERIKOISKAPEA, Kiekon Ø: 230mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	563550 230
GTIN	4045197157621
Tuoteluokka	52M

**Kuvaus****Malli:**

- Napahiomalaikkojen hiomarakeet, sideaineet, hiomatehoa parantavat lisäaineet ja lasikuituvahvisteet takaavat erinomaisen aineenpoiston ja pitkän kestoian kaikissa käyttökohteissa.
- Ohuet katkaisulaikat (0,8 mm / 1,0 mm / 1,6 mm) soveltuvat erityisesti nopeaan, purseettomaan työstöön ja aiheuttavat vähän lämpökuormitusta. Käytettäessä vanhempia kulmahiomakoneita on huomioitava tarkka kiristysvoima. Katkaisulaikat 2,0 mm:n paksuudesta alkaen ovat sivusuunnassa erittäin vakaat, jäykät ja pitkäikäiset.
- Muodot: Katkaisulaikat suorat (muoto 41) tai napasyvennetyt (muoto 42).

Ohut laikka nopeaan katkaisuun ilman suurta voimantarvetta.

**Käyttö:**

Tarkkaan katkaisuun sähkö- ja paineilmakulmahiomakoneilla, joiden kehänopeus  $v_c$  on enintään 80 m/s.

**Erittely:**

**A60P-BF.**

**Huomautus:**

Laikan vahvuuden on oltava vähintään 20 % leikattavaa materiaalia suurempi. INOX-katkaisulaikat, käyttö hitaammalla työstönopeudella.

## Tekninen kuvaus

Enimmäiskierros-luku	6600 min <sup>-1</sup>
Muodon kuvaus	suora
Laikan leveys	1,9 mm
Muoto	41
Porauksen Ø	22,23 mm
Koostumus	A60P-BF
Kiekon Ø	230 mm
Paksuudelle	5,7 mm
Hioma-aineen lyhenne	A
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
suositeltu hiontakulma	90 astetta
optimoitu materiaalille	INOX
Käyttökone	Kulmahiomakone
suurin sallittu kehänopeus	80 m/s
Tuotetyyppi	Katkaisulaikka

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alu Mg	sopii rajoituksin		
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	sopii rajoituksin		
GG(G)	sopii rajoituksin		

CuZn	sopii rajoituksin
Muovi, lasikuitumuovi	sopii rajoituksin
kuiva	soveltuu

---

## Tarvikkeet

Kiinnityslaikkapari Laikan Ø 76 mm	563990 76
------------------------------------	-----------