

Garant**Konekierretappi lankakierreholkeille HSS-E-PM, TiCN, EG-M: EG-M10****Tilaustiedot**

Tilausnumero	133550 EG-M10
GTIN	4045197862075
Tuoteluokka	11H

Kuvaus**Malli:**

Kierrepora **DIN 40435** mukaisesti (kuten DIN 371 / DIN 376).

Erinomaiset seisonta-ajat laadukkaan perusaineen ja TiCN-pinnoitteen ansiosta. Soveltuu laajalle käyttöalueelle ja monille erilaisille materiaaleille.

Käyttö:

Kiinnityskierteen EG valmistukseen metrisen ISO-kierteen **DIN 8140** mukaan **lankakierteille STI** (Screw Threat Insert).

Huomautus:

Huomioi aina **alkureiän Ø** (ks. taulukko)!

Lastuava aine: HSS E PM

Standardi: DIN 40435

Toleranssiluokka: 6H mod.

Kierteennousu: 1,5 mm

Kokonaispituus L: 100 mm

varren Ø D_s: 9 mm

Varren nelikulmio □: 7 mm

Alkureiän Ø: 10,5 mm

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	100 mm
Alkureiän Ø	10,5 mm
Varren nelikulmio □	7 mm
Lastuava aine	HSS E PM
Standardi	DIN 40435

Toleranssiluokka	6H mod.
Kierteennousu	1,5 mm
Lastu-urien määrä	3
Kierteen Ø	10 mm
Terien lkm Z	3
varren Ø D _s	9 mm
Kierteen syvyys	30 mm
Kierteen koko	M10
Pinnoitus	TiCN
Kierretyyppi	EG-M
Kylkikulma	60 astetta
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirengas	vihreä
Tuotetyyppi	Kierretappi