



Jyrsintappi Z3 – keskitiheä, lastunmurtaja, HSS, Tyyppi: M1225



Tilaustiedot

Tilausnumero	540800 M1225
GTIN	4045197156211
Tuoteluokka	52D

Kuvaus

Malli:

Varren Ø 6 mm.

HSS-jyrsintapit kohteisiin, joissa vaaditaan tärinätöntä jyrsintää. **Muoto: suippokartio** (SKM).

Käyttö:

Sopivat sekä käsikäyttöön että teollisuusrobotteihin ja lähes kaikille materiaaleille.

Purseenpoistoon, reunanmuovaukseen, puhdistukseen, hitsaussaumojen ja pintojen työstämiseen.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	65 mm
Muoto	M1225
Muodon kuvaus	Suippokartio
Pään Ø	12 mm
Varren Ø	6 mm
Hammastus, lyhytnimitys	Z3
Hammastustyyppi	lastunmurtaja
Hammastustiheysaste	keskikova
Pään pituus	25 mm
Sarja	Z3-hammastus
Lastuava aine	HSS

Tuotetyyppi

Jyrsintappi