

Garant**Konekierretappi lankakierreholkeille HSS-E-PM, TiCN, EG-M: EG-M5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	138200 EG-M5
GTIN	4045197866929
Tuoteluokka	11H

Kuvaus**Malli:**

Kierrepora **DIN 40435** mukaisesti (kuten DIN 371 / DIN 376).

Erinomaiset seisonta-ajat laadukkaan perusaineen ja TiCN-pinnoitteen ansiosta. Soveltuu laajalle käyttöalueelle ja monille erilaisille materiaaleille.

Käyttö:

Kiinnityskierteen EG valmistukseen metrisen ISO-kierteen **DIN 8140** mukaan **lankakierteille STI** (Screw Threat Insert).

Huomautus:

Huomioi aina **alkureiän Ø** (ks. taulukko)!

Lastuava aine: HSS E PM

Standardi: DIN 40435

Toleranssiluokka: 6H mod.

Kierteennousu: 0,8 mm

Kokonaispituus L: 80 mm

varren Ø D_s: 6 mm

Varren nelikulmio □: 4,9 mm

Alkureiän Ø: 5,25 mm

Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	3
Standardi	DIN 40435
Lastu-urien määrä	3
varren Ø D _s	6 mm
Kierteennousu	0,8 mm

Toleranssiluokka	6H mod.
Kierteen Ø	5 mm
Varren nelikulmio □	4,9 mm
Kokonaispituus L	80 mm
Lastuava aine	HSS E PM
Alkureiän Ø	5,25 mm
Kierteen syvyys	15 mm
Kierteen koko	M5
Pinnoitus	TiCN
Kierretyyppi	EG-M
Kylkikulma	60 astetta
Etuviiste	E
Nousukulma	45 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirengas	vihreä
Tuotetyyppi	Kierretappi