

Garant
TKM-kierukkapora, erikoislyhyt, pinnoittamaton, Ø DC h7: 2,6mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	122100 2,6
GTIN	4045197039279
Tuoteluokka	11E

Kuvaus
Malli:
Vastaa standardia DIN 6539 (erikoislyhyt).

Sama nimellis- ja varren Ø.

Huomautus:

 Lastu-urien pituus $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Luistamaton kiristys poraistukassa nro 341050timanttipinnoitetuilla kiinnitysleuoilla.

Tekninen kuvaus

Lastu-urien pituus L_c	14 mm
Varren toleranssi	h7
Nimellis-Ø D_c	2,6 mm
Terien lkm Z	2
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm ²	0,05 mm/kierr,
Toleranssi, nimellis-Ø	h7
varren Ø D_s	2,6 mm
Kokonaispituus L	43 mm
Standardi	DIN 6539
suositeltu suurin porausvyvyys L_2	10,1 mm
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	TKM

tyyppi	N
Kärkikulma	118 astetta
Nousukulma	30 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h7
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierukkapora

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin	200 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	140 m/min	N
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin	140 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	70 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	70 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	60 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	40 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	25 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	20 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	20 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	S
CuZn	soveltuu	140 m/min	N
Uni	soveltuu		
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		