



Jyrsintappi Z3 – keskitiheä lastunmurtaja, HSS, Tyyppi: K1230



Tilaustiedot

Tilausnumero	541200 K1230
GTIN	4045197156334
Tuoteluokka	52D

Kuvaus

Malli:

Erikoismuodot: E, NS, K.

Varren Ø 6 mm. **Erikoismuoto K nuija** (K).

Käyttö:

Sopivat sekä käsikäyttöön että teollisuusrobotteihin ja lähes kaikille materiaaleille.

Purseenpoistoon, reunanmuovaukseen, puhdistukseen, hitsaussaumojen ja pintojen työstämiseen.

Huomautus:

Alennettu kierrosluku jyrsitapeille 120 mm:n kokonaispituudella: enintään 11 000 min^{#1}

Tekninen kuvaus

Muodon kuvaus	hierrin
Pään Ø	12 mm
Muoto	K1230
Kokonaispituus	70 mm
Varren Ø	6 mm
Hammastus, lyhytnimitys	Z3
Hammastustyyppi	lastunmurtaja
Hammastustiheysaste	keskikova
Pään pituus	30 mm
Sarja	Z3-hammastus

Lastuava aine	HSS
Tuotetyyppi	Jyrsintappi