



## Jyrsintappi Z3 – keskitiheä, lastunmurtaja, HSS, Tyyppi: AS1225



### Tilaustiedot

Tilausnumero	540800 AS1225
GTIN	4045197156044
Tuoteluokka	52D

### Kuvaus

**Malli:**

Varren Ø 6 mm.

HSS-jyrsintapit kohteisiin, joissa vaaditaan tärinätöntä jyrsintää. **Muoto: lieriö (ZYAS), otsahammastus.**

**Käyttö:**

Sopivat sekä käsikäyttöön että teollisuusrobotteihin ja lähes kaikille materiaaleille.

Purseenpoistoon, reunanmuovaukseen, puhdistukseen, hitsaussaumojen ja pintojen työstämiseen.

### Tekninen kuvaus

Muoto	AS1225
Muodon kuvaus	Lieriö, jossa otsahammastus
Pään Ø	12 mm
Kokonaispituus	65 mm
Varren Ø	6 mm
Hammastus, lyhytnimitys	Z3
Hammastustyyppi	lastunmurtaja
Hammastustiheysaste	keskikova
Pään pituus	25 mm
Sarja	Z3-hammastus
Lastuava aine	HSS

Tuotetyyppi

Jyrsintappi