

**Garant****Kierukkaporasarja HSS-E nro 114500, kotelo, TiAlN, Tyyppi: 1-10****Tilaustiedot**

Tilausnumero	115350 1-10
GTIN	4045197197603
Tuoteluokka	11B

**Kuvaus****Malli:**

Koottu DIN 338 -kierukkaporista.

**Vahvistettu sydänosan paksunema.**

Teräväkärkinen muoto C.

**Tekninen kuvaus**

Porausalue	1 - 10 mm
Porien lukumäärä	19
Teräsarjan porrastus	0,5 mm
Varsi	Lieriövarsi
Terien lkm Z	2
Pinnoitus	TiAlN
Lastuava aine	HSS E
Standardi	DIN 338

Toleranssi, nimellis-Ø	h8
Kärkikulma	130 astetta
Nousukulma	35 astetta
Sisäjähdytys	ei
sis. kotelon	kyllä
Värirengas	sininen
Tuotetyyppi	Kierukkapora

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	37 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	31 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	15 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	12 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	6 m/min	S
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		

## Tarvikkeet

Kierukkaporat, HSS-E Ø DC h8 6 mm	114500 6
Kierukkaporat, HSS-E Ø DC h8 4 mm	114500 4
Kierukkaporat, HSS-E Ø DC h8 10 mm	114500 10
Kierukkaporat, HSS-E Ø DC h8 5 mm	114500 5
Kierukkaporat, HSS-E Ø DC h8 3,5 mm	114500 3,5
Kierukkaporat, HSS-E Ø DC h8 8,5 mm	114500 8,5
Kierukkaporat, HSS-E Ø DC h8 2,5 mm	114500 2,5
Kierukkaporat, HSS-E Ø DC h8 6,5 mm	114500 6,5
Kierukkaporat, HSS-E Ø DC h8 7 mm	114500 7

Kierukkaporat, HSS-E Ø DC h8 2 mm	114500 2
Kierukkaporat, HSS-E Ø DC h8 9 mm	114500 9
Kierukkaporat, HSS-E Ø DC h8 9,5 mm	114500 9,5
Kierukkaporat, HSS-E Ø DC h8 4,5 mm	114500 4,5
Kierukkaporat, HSS-E Ø DC h8 1,5 mm	114500 1,5
Kierukkaporat, HSS-E Ø DC h8 8 mm	114500 8
Kierukkaporat, HSS-E Ø DC h8 7,5 mm	114500 7,5
Kierukkaporat, HSS-E Ø DC h8 5,5 mm	114500 5,5
Kierukkaporat, HSS-E Ø DC h8 3 mm	114500 3
Kierukkaporat, HSS-E Ø DC h8 1 mm	114500 1
Tyhjä kotelo kierukkaporalle DIN 338 Tyyppi 1-10	115470 1-10