

**HOLEX****HOLEX Pro -katkaisulaikka 2 in 1, Kiekon Ø: 115mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	563500 115
GTIN	4045197593153
Tuoteluokka	52M

**Kuvaus****Malli:****Yleiskäyttöinen katkaisulaikka teräkselle ja INOXille.**

Hyvin leikkaava ja kestävä.

**Käyttö:**Tarkkaan katkaisuun sähkö- ja paineilma-kuulmahiomakoneilla, joiden kehänopeus  $v_c$  on enintään 80 m/s.**Erittely:****A30Q-BF.****Huomautus:**

Laikan vahvuuden on oltava vähintään 20 % leikattavaa materiaalia suurempi.

**Tekninen kuvaus**

Muoto	42
Laikan leveys	2 mm
Muodon kuvaus	taivutetut
Enimmäiskierrosluku	13300 min <sup>-1</sup>

Porauksen Ø	22,23 mm
Koostumus	A30Q-BF
Kiekon Ø	115 mm
Paksuudelle	6 - 10 mm
Hioma-aineen lyhenne	A
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
suositeltu hiontakulma	90 astetta
optimoitu materiaalille	INOX
optimoitu materiaalille	Teräs
Käyttökone	Kulmahiomakone
suurin sallittu kehänopeus	80 m/s
Tuotetyyppi	Katkaisulaikka

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	sopii rajoituksin		
INOX	sopii rajoituksin		
Ti	sopii rajoituksin		
GG(G)	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		