



## Jyrsintappi Z3 – keskitiheä, lastunmurtaja, HSS, Tyyppi: AS1625



### Tilaustiedot

Tilausnumero	540800 AS1625
GTIN	4045197156051
Tuoteluokka	52D

### Kuvaus

**Malli:**

Varren Ø 6 mm.

HSS-jyrsintapit kohteisiin, joissa vaaditaan tärinätöntä jyrsintää. **Muoto: lieriö (ZYAS), otsahammastus.**

**Käyttö:**

Sopivat sekä käsikäyttöön että teollisuusrobotteihin ja lähes kaikille materiaaleille.

Purseenpoistoon, reunanmuovaukseen, puhdistukseen, hitsaussaumojen ja pintojen työstämiseen.

### Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	65 mm
Muodon kuvaus	Lieriö, jossa otsahammastus
Pään Ø	16 mm
Muoto	AS1625
Varren Ø	6 mm
Hammastus, lyhytnimitys	Z3
Hammastustyyppi	lastunmurtaja
Hammastustiheysaste	keskikova
Pään pituus	25 mm
Sarja	Z3-hammastus
Lastuava aine	HSS

Tuotetyyppi

Jyrsintappi