



## Jyrsintappi Z3 – keskitiheä, lastunmurtaja, HSS, Tyyppi: L1230



### Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 540800 L1230  |
| GTIN         | 4045197156228 |
| Tuoteluokka  | 52D           |

### Kuvaus

**Malli:**

Varren Ø 6 mm.

HSS-jyrsintapit kohteisiin, joissa vaaditaan tärinätöntä jyrsintää. **Muoto: pyörökartio** (KEL).

**Käyttö:**

Sopivat sekä käsikäyttöön että teollisuusrobotteihin ja lähes kaikille materiaaleille.

Purseenpoistoon, reunanmuovaukseen, puhdistukseen, hitsaussaumojen ja pintojen työstämiseen.

### Tekninen kuvaus

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kokonaispituus          | 70 mm         |
| Pään Ø                  | 12 mm         |
| Muoto                   | L1230         |
| Muodon kuvaus           | Pyörökartio   |
| Varren Ø                | 6 mm          |
| Hammastus, lyhytnimitys | Z3            |
| Hammastustyyppi         | lastunmurtaja |
| Hammastustiheysaste     | keskikova     |
| Pään pituus             | 30 mm         |
| Sarja                   | Z3-hammastus  |
| Lastuava aine           | HSS           |

Tuotetyyppi

Jyrsintappi