

**Garant****Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 20/16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251708 20/16
GTIN	4045197866981
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Aluslevy	259031 39
Toimintaleveys L <sub>4</sub>	25 mm
Pään pituus L <sub>1</sub>	41 mm
Kokonaispituus L	125 mm
Varren koko	20 mm
Ruuvi aluslevylle	259025 3
Ruuvi kiinnityssalvalle	259021 1
ISO-koodi pidin	MVPCR/L 2020K16
Sopiva kääntöterä	VN.. 1604..
Terän koko	16 mm
Kiinnitysrauta	259038 2
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	117,5 astetta
Käyttö	Tasosorvaus

Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

## Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX8	674248 TX8
Aluslevy Tyyppi 39	259031 39
Kiinnitysrauta Tyyppi 2	259038 2
Ruuvi aluslevylle Tyyppi 3	259025 3
Ruuvi kiinnityssalvalle Tyyppi 1	259021 1
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500