

Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 25/16mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	251708 25/16
GTIN	4045197866998
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Terän koko	16 mm
Kiinnitysrauta	259038 2
Kokonaispituus L	150 mm
Ruuvi aluslevylle	259025 3
Varren koko	25 mm
ISO-koodi pidin	MVPNR/L 2525M16
Toimintaleveys L ₄	32 mm
Aluslevy	259031 39
Ruuvi kiinnityssalvalle	259021 1
Sopiva kääntöterä	VN.. 1604..
Pään pituus L ₁	41 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	117,5 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen

Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin
-------------	------------------

Tarvikkeet

Kiinnitysrauta Tyyppi 2	259038 2
Aluslevy Tyyppi 39	259031 39
Ruuvi kiinnityssalvalle Tyyppi 1	259021 1
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX8	674248 TX8
Ruuvi aluslevylle Tyyppi 3	259025 3
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500