

Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 32/16mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	251708 32/16
GTIN	4045197867100
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	170 mm
Terän koko	16 mm
Pään pituus L ₁	40 mm
Ruuvi kiinnityssalvalle	259021 1
ISO-koodi pidin	MVPCR/L 3232P16
Kiinnitysrauta	259038 2
Sopiva kääntöterä	VN.. 1604..
Ruuvi aluslevylle	259025 3
Aluslevy	259031 39
Toimintaleveys L ₄	40 mm
Varren koko	32 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	117,5 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen

Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin
-------------	------------------

Tarvikkeet

Ruuvi kiinnityssalvalle Tyyppi 1	259021 1
Ruuvi aluslevylle Tyyppi 3	259025 3
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX8	674248 TX8
Aluslevy Tyyppi 39	259031 39
Kiinnitysrauta Tyyppi 2	259038 2
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500