

Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 20/16mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	251709 20/16
GTIN	4045197867117
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	125 mm
Sopiva kääntöterä	VN.. 1604..
Pään pituus L ₁	41 mm
Varren koko	20 mm
Toimintaleveys L ₄	25 mm
Kiinnitysrauta	259038 2
Aluslevy	259031 39
Ruuvi aluslevylle	259025 3
ISO-koodi pidin	MVPNR/L 2020K16
Ruuvi kiinnityssalvalle	259021 1
Terän koko	16 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Sisäjäähdytys	ei
Asetuskulma κ	117,5 astetta
Käyttö	Tasosorvaus

Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX8	674248 TX8
Ruuvi aluslevylle Tyyppi 3	259025 3
Kiinnitysrauta Tyyppi 2	259038 2
Aluslevy Tyyppi 39	259031 39
Ruuvi kiinnityssalvalle Tyyppi 1	259021 1
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500