

Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 25/16mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	251709 25/16
GTIN	4045197867124
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Pään pituus L ₁	41 mm
Toimintaleveys L ₄	32 mm
ISO-koodi pidin	MVPCR/L 2525M16
Aluslevy	259031 39
Kokonaispituus L	150 mm
Sopiva kääntöterä	VN.. 1604..
Terän koko	16 mm
Kiinnitysrauta	259038 2
Ruuvi kiinnityssalvalle	259021 1
Ruuvi aluslevylle	259025 3
Varren koko	25 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	117,5 astetta
Käyttö	Tasosorvaus

Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Ruuvi kiinnityssalvalle Tyyppi 1	259021 1
Aluslevy Tyyppi 39	259031 39
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX8	674248 TX8
Kiinnitysrauta Tyyppi 2	259038 2
Ruuvi aluslevylle Tyyppi 3	259025 3
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500