

Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 32/16mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	251709 32/16
GTIN	4045197867131
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Sopiva kääntöterä	VN.. 1604..
Ruuvi kiinnityssalvalle	259021 1
Ruuvi aluslevylle	259025 3
Kiinnitysrauta	259038 2
Pään pituus L ₁	40 mm
ISO-koodi pidin	MVPNR/L 3232P16
Varren koko	32 mm
Aluslevy	259031 39
Toimintaleveys L ₄	40 mm
Terän koko	16 mm
Kokonaispituus L	170 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	117,5 astetta
Käyttö	Tasosorvaus

Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Kiinnitysrauta Tyyppi 2	259038 2
Ruuvi aluslevylle Tyyppi 3	259025 3
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX8	674248 TX8
Ruuvi kiinnityssalvalle Tyyppi 1	259021 1
Aluslevy Tyyppi 39	259031 39
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500