

Garant**Jyrsintappisarja 5 osaa, Z7 – keskitiheä, ristihammastettu, KM****Tilaustiedot**

Tilausnumero	541400
GTIN	4045197156341
Tuoteluokka	51D

Kuvaus**Malli:**

Valikoimissa valikoidut jyrsimet, käytetyimmät muodot ja mitat.

Varren Ø 6 mm.

GARANT-jyrsintapit valmistetaan nykyaikaisilla CNC-koneilla erittäin sitkeistä kovametallilaaduista, joille on ominaista erinomainen leikkuusärmän kestävyys. Tapit, joissa pään halkaisija on suurempi kuin varren halkaisija, ovat teräsvartisia. Muussa tapauksessa myös varsi on kovametallia.

Käyttö:

Sopivat sekä käsikäyttöön että teollisuusrobotteihin ja lähes kaikille materiaaleille.

Purseenpoistoon, reunanmuovaukseen, puhdistukseen, hitsaussaumojen ja pintojen työstämiseen.

Toimituksen sisältö:

1 kpl/koko nro 540200 koot A0616; C0616; D0807; G0618; M1020.

Varren Ø: 6 mm

Tekninen kuvaus

Hammastustyyppi	ristihammastettu
-----------------	------------------

Hammastus, lyhytnimitys	Z7
Hammastustiheysaste	keskikova
Lastuava aine	KM
Pinnoitus	TiAlN
Varren Ø	6 mm
Jyrsintappien lukumäärä	5