

**Garant****Poratanko terästä, Oikea, Schaft-Ø / teränkoko: 25/16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251720 25/16
GTIN	4045197867148
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Kiinnitysrauta	259038 4
Keskisiirto L <sub>3</sub>	17 mm
Kokonaispituus L	200 mm
Ruuvi kynnelle	259021 4
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	32 mm
ISO-koodi pidin	A25R MVPNR/L 16
Asetuskulma κ	117,5 astetta
Aluslevyn ruuvi	259025 3
Terän koko	16 mm
Aluslevy	259031 39
Kiinnityspituus L <sub>2</sub>	24 mm
Sopiva kääntöterä	VN.. 1604..
varren Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Oikea
Sisäorvaussyvyys enint.	3×D

Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

## Tarvikkeet

Ruuvi aluslevylle Tyyppi 3	259025 3
Aluslevy Tyyppi 39	259031 39
Kiinnitysrauta Tyyppi 4	259038 4
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX8	674248 TX8
Ruuvi kiinnityssalvalle Tyyppi 4	259021 4
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500