

Garant**Poratanko terästä, Oikea, Schaft-Ø / teränkoko: 32/16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251720 32/16
GTIN	4045197867155
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Sopiva kääntöterä	VN.. 1604..
Aluslevyn ruuvi	259025 3
Asetuskulma κ	117,5 astetta
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	40 mm
ISO-koodi pidin	A32S MVPNR/L 16
Terän koko	16 mm
Keskisiirto L ₃	22 mm
Aluslevy	259031 39
Ruuvi kynnelle	259021 4
Kiinnityspituus L ₂	31 mm
Kokonaispituus L	250 mm
Kiinnitysrauta	259038 2
varren Ø D _s	32 mm
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Oikea
Sisäorvaussyvyys enint.	3×D

Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin

Tarvikkeet

Aluslevy Tyyppi 39	259031 39
Kiinnitysrauta Tyyppi 2	259038 2
Ruuvi kiinnityssalvalle Tyyppi 4	259021 4
Ruuvi aluslevylle Tyyppi 3	259025 3
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX8	674248 TX8
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500