

**Garant****Poratanko terästä, Oikea, Schaft-Ø / teränkoko: 40/16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251720 40/16
GTIN	4045197867162
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Asetuskulma κ	117,5 astetta
Aluslevy	259031 39
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	50 mm
Ruuvi kynnelle	259021 1
Kiinnitysrauta	259038 2
Sopiva kääntöterä	VN.. 1604..
Kokonaispituus L	300 mm
Kiinnityspituus L <sub>2</sub>	38,5 mm
ISO-koodi pidin	A40T MVPNR/L 16
Keskisiirto L <sub>3</sub>	27 mm
Terän koko	16 mm
Aluslevyn ruuvi	259025 3
varren Ø D <sub>s</sub>	40 mm
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Oikea
Sisäorvaussyvyys enint.	3×D

Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

## Tarvikkeet

Kiinnitysrauta Tyyppi 2	259038 2
Aluslevy Tyyppi 39	259031 39
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX8	674248 TX8
Ruuvi aluslevylle Tyyppi 3	259025 3
Ruuvi kiinnityssalvalle Tyyppi 1	259021 1
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500